

GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0305, 230 V AC, 1-PH, 63 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0305

Modulär, kompakt PDU. Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic Basic Power Distribution-enheter möjliggör ström i skåp, rack med öppna ramar och väggmonterade skåp

Ingångsspänning 230 V AC, 1-fas

C13- och C19-uttag

1RU aluminiumprofil

Justerbar verktygslös montering

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Grundläggande PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (6) C19

Antal uttag: 6

Färg: Svart

Kretsbytare: 16 A, enpolig, Hy-Mag

Växlande uttag: Nej

Antal kretsbytare: 6

Placering av ingångskabel: Frontmatad

Ingångsspänning: 200 – 240V

Fas: 1 PH

Avbrottsspänning: 5kAIC

Max. ineffekt: 14,4 kVA

Utgångsspänning: 200 – 240VAC

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 63 A.

Kontakttyp: IEC 60309 363P6 (IP44)

Rackenheter: 1U

Löstagbar ingångskabel: Nej

Mätningstyp: Ingen

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 3m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE