

PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-I-1

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0360



Basic PDU är en kostnadseffektiv och tillförlitlig kraftdistributionslösning. Förstklassiga hydraul-magnetiska kretsbrytare fungerar konsekvent i miljöer med höga temperaturer. Basic PDU erbjuder avancerade funktioner, såsom färgkodade låsbara IEC-uttag, en slimmad chassidesign och verktygslös montering som backas upp av en 5-årig problemfri garanti.

DESIGN

Svart pulverlackerat chassi

IEC 62368-listad. RoHS och REACH-kompatibel. Se ritningen för ytterligare information.

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Grundläggande PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (16) C13/C15

Antal uttag: 20

Färg: Svart

Växlande uttag: Nej

Kabellängd: 3000mm

Kretsbrytare: 16 A, enpolig, Hy-Mag

Märkeffekt: 7,4 kVA

Antal kretsbrytare: 2

Avbrottsspänning: 5kAIC

Nominell uteffekt: 230VAC

Nominell spänning: 230V

Antal utgångsspänningar: 20

Antal faser: 1

Strömbrytare ingår: Nej

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 32 A.

Utgångsspänning: 230VAC

Rackenheter: 0U

Kontakttyp: IEC 60309 332P6 (IP44)

Mätningstyp: Ingen

Löstagbar ingångskabel: Nej

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 817mm

Bredd: 52mm

Djup: 53mm

Vikt: 3.6kg

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 3m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Garanti : nVent Enlogics utrustning ska vara fri från tillverkningsfel under en period av fem (5) år från fakturadatum till den ursprungliga köparen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE