

PDU, 0U, 30 A(24 A)NA/32A INT, 380–415 V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13 (24)4-I-1

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0860



Basic PDU är en kostnadseffektiv och tillförlitlig kraftdistributionslösning. Förstklassiga hydraul-magnetiska kretsbytare fungerar konsekvent i miljöer med höga temperaturer. Basic PDU erbjuder avancerade funktioner, såsom färgkodade låsbara IEC-uttag, en slimmad chassidesign och verktygslös montering som backas upp av en 5-årig problemfri garanti.

DESIGN

Svart pulverlackerat chassi

IEC 62368-listad. RoHS och REACH-kompatibel. Se ritningen för ytterligare information.

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Grundläggande PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Antal uttag: 48

Färg: Svart

Växlande uttag: Nej

Kabellängd: 3000mm

Kretsbytare: 20 A, enpolig, Hy-MagA

Märkeffekt: 17,3 kVA Nordamerika; 22,1 kVA internationellt

Antal kretsbytare: 6

Nominell uteffekt: 230VAC

Nominell spänning: 415V

Strömbrytare ingår: Nej

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 30 A (24 A) Nordamerika; 32 A, internationellt

Utgångsspänning: 208 – 230VAC

Rackenheter: 0U

Kontakttyp: IEC 60309 530P6/532P6

Mätningstyp: Ingen

Löstagbar ingångskabel: Nej

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 1490mm

Bredd: 56mm

Djup: 55mm

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 3m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Garanti : nVent Enlogics utrustning ska vara fri från tillverkningsfel under en period av fem (5) år från fakturadatum till den ursprungliga köparen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE