

Intelligent iPDU, EN1809, 400 V AC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN1809

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning.
Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units övervakar ineffekten för hela PDU:n, ger övervakning av enhetsnivå på faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktyslös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 400 V AC, 3-fas

C13-, C19-uttag

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (18) C13; (6) C19

Antal uttag: 24

Färg: Svart

Krets brytare: 16 A, enpolig, Hy-Mag

Växlande uttag: Nej

Antal krets brytare: 6

Placering av ingångskabel: Toppmatad

Ingångsspänning: 400V

Fas: 3 PH-RÖR

Max. ineffekt: 22,0 kVA

Utgångsspänning: 200 – 240VAC

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 32 A.

Kontakttyp: IEC 60309 532P6 (IP44)

Rackenheter: 0U

Löstagbar ingångskabel: Nej

Mätningstyp: Ingång

Antal i förpackningen: 1

Avbrottsspänning: 5kAIC

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte