

Intelligent iPDU, EN1811, 400 V AC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN1811



Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units övervakar ineffekten för hela PDU:n, ger övervakning av enhetsnivå på faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktöglös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 400 V AC, 3-fas

C13-, C19-uttag

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (30) C13; (12) C19

Antal uttag: 42

Färg: Svart

Krets brytare: 16 A, enpolig, Hy-Mag

Växlande uttag: Nej

Antal kretsbytare: 6

Märkeffekt: 22,0 kVA

Längd på ingångskabel: 3m

Placering av ingångskabel: Toppmatad

Ingångsspänning: 380 – 415V

Fas: 3 PH

Max. ineffekt: 22,0 kVA

Nominell spänning: 415V

Strömbrytare ingår: Nej

Utgångsspänning: 230VAC

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 32 A.

Kontakttyp: IEC 60309 532P6 (IP44)

Rackenheter: 0U

Löstagbar ingångskabel: Nej

Mätningstyp: Ingång

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 1750mm

Bredd: 55mm

Djup: 53mm

Vikt: 10.22kg

Antal i förpackningen: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE