

Enlogic Basic PDU

Data Solutions



Basic PDU är en kostnadseffektiv och tillförlitlig kraftdistributionslösning. Förstklassiga hydraul-magnetiska krets brytare fungerar konsekvent i miljöer med höga temperaturer. Basic PDU erbjuder avancerade funktioner, såsom färgkodade låsbara IEC-uttag, en slimmad chassidesign och verktygslös montering som backas upp av en 5-årig problemfri garanti.

DESIGN

Svart pulverlackerat chassi

IEC 62368-listad. RoHS och REACH-kompatibel. Se ritningen för ytterligare information.

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Uttagstyp	Antal uttag	Färg
EB0860	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart
EB09JA	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Svart
EB0360	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(16) C13/C15	20	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Växlande uttag	Kabellängd	Krets brytare	Märkeffekt	Antal krets brytare	Avbrottsspänning
EB0860	Nej	3000mm	20 A, enpolig, Hy-MagA	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA internationellt	6	

Katalognummer	Växlande uttag	Kabellängd	Krets brytare	Märkeffekt	Antal krets brytare	Avbrottsspänning
EB09JA	Nej	1800mm	20 A, enpolig, Hy-MagA	34,6 kVA Nordamerika, 43,5 kVA internationellt	12	
EB0360	Nej	3000mm	16 A, enpolig, Hy-Mag	7,4 kVA	2	5kAIC

Table 3/6

Katalognummer	Nominell uteffekt	Nominell spänning	Antal utgångsspänningar	Antal fasar	Strömbrytare ingår	Strömstyrka (minskad strömstyrka)
EB0860	230VAC	415V			Nej	30 A (24 A) Nordamerika, 32 A, internationellt
EB09JA	230VAC	415V	36		Nej	60 A (48 A) Nordamerika, 63 A, internationellt
EB0360	230VAC	230V	20	1	Nej	32 A.

Table 4/6

Katalognummer	Utgångsspänning	Rackenheter	Kontakttyp	Mätningstyp	Löstagbar ingångskabel	Material
EB0860	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Ingen	Nej	Stål
EB09JA	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 560P6/563P6	Ingen	Nej	Stål
EB0360	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingen	Nej	Stål

Table 5/6

Katalognummer	Yta	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Antal i förpackningen
EB0860	Pulverlackerad	1490mm	56mm	55mm		1
EB09JA	Pulverlackerad	965mm	114mm	75mm		1
EB0360	Pulverlackerad	817mm	52mm	53mm	3.6kg	1

Table 6/6

Katalognummer	Längd på ingångskabel
EB0860	3m
EB09JA	1.8m

Katalognummer	Längd på ingångskabel
EB0360	3m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Garanti : nVent Enlogics utrustning ska vara fri från tillverkningsfel under en period av fem (5) år från fakturadatum till den ursprungliga köparen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE