

LHX+-styrenhet

Data Solutions



Styrenheten berikar LHX+. Den ansluts till LHX+-givarna och den motoriserade kylmedelsventilen 23130-607. Detta gör det möjligt för kylaren att reglera kylvätskans luftflöde baserat på en börvärde för kylningsluftens (tilluftstemperatur) temperatur. Den ger avancerad fjärrövervakningsfunktionalitet och olika inställningsfunktioner.

DESIGN

Reglering av kylvätskeflödet baserat på börvärdet för kylluftens temperatur (tilluft). Fler kontrollfunktioner med vattenkontrollpaket

Separat, kompakt 19"-styrenhet utan lösa kablar i den övre skåpsektionen

Tydligt markerade plug & play-sensoranslutningar

SPECIFIKATIONER

Rackhöjd:	2U
Produkttyp:	Reglerenhet
Material:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Djup	Fungerar med	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Svartgrå	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Svartgrå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Ingångsspänning AC	Bredd
23130-668	Aluminium-zinkpläterad	230V	439.5mm

Katalognummer	Yta	Ingångsspänning AC	Bredd
23130-664	Aluminium-zinkpläterad	100 – 260V	439.5mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Extern display som tillval.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE