

Uttagsplint med 2 matarkabel, 3-fas

Data Solutions

Modulär, kompakt PDU med två strömkabelingångar som kan anslutas till en A- och B-strömmatning. Utrymmesbesparande design i ett chassi.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Horisontell och vertikal montering möjlig

Två anslutningskablar (halverade i längdriktningen), 3 m (med öppen ände), 2 x 3-fas, 400 V AC (röd, svart, vit yta)

Hylsorna kan roteras i alla riktningar (i steg om 90 grader) under installationen

Monteringshöjd 1 U

SPECIFIKATIONER

Längd:	1848.5mm
Material:	Aluminium; Polyamid
Färg:	Grå; Svart; Röd
Produkttyp:	Uttagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Antal i förpackningen	Djup
---------------	-----------	-------------	----------------	--------------	-----------------------	------

60110-287	IEC C13	48	Nej	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	Nej	400V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Höjd
60110-287	Anodiserad	44mm
60110-286	Anodiserad	44mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE