

Uttagsplint, BS

Data Solutions

Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med BS-uttag.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Horisontell eller vertikal montering

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

I enlighet med BS 1363

Installationshöjd 1 U

230 V, 13 A.

Matarkabel 2 m med BS-kontakt (integrerad säkring)

Grenuttag med uttag av brittisk standard

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium; Polyamid
Färg:	Grå
Produkttyp:	Uttagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Antal i förpackningen	Djup
60110-245	BS	6	Ja	230V	1	44mm
60110-243	BS	7	Nej	230V	1	44mm
60110-244	BS	10	Nej	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Längd
60110-245	Anodiserad	438.5mm
60110-243	Anodiserad	438.5mm
60110-244	Anodiserad	947.5mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE