

# Utagsplint, Schweiz

## Data Solutions

Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med schweiziska uttag.



### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

230 V, 10 A.

I enlighet med SEV.IEC 60884

Anslutningskabel 2 m med kontakt av schweizisk version

Sockellister schweizisk version

Installationshöjd 1 U

Horisontell eller vertikal montering

### SPECIFIKATIONER

<b>Längd:</b>	438.5mm
<b>Material:</b>	Aluminium; Polyamid
<b>Färg:</b>	Grå
<b>Produkttyp:</b>	Utagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Antal i förpackningen	Djup
60110-453	Schweizisk	10	Nej	230V	1	44mm
60110-454	Schweizisk	9	Ja	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Yta
60110-453	Anodiserad
60110-454	Anodiserad

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**