

# Uttagsplint, UTE

## Data Solutions



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med UTE-uttag.

### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

230 V, 16 A.

I enlighet med NFC 61-303

Uttagslist med UTE-uttag

Monteringshöjd 1 U

Horisontell eller vertikal montering

Anslutningskabel 2 m, med SCHUKO/UTE-kontakt

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

### SPECIFIKATIONER

**Material:** Aluminium; Polyamid

**Färg:** Grå

**Produkttyp:** Uttagslist

Table 1/2

| Katalognummer | Uttagstyp | Antal uttag | Växlande uttag | Spänning, AC | Funktion                        | Antal i förpackningen |
|---------------|-----------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| 60110-226     | UTE       | 12          | Ja             | 230V         |                                 | 1                     |
| 60110-222     | UTE       | 12          | Nej            | 230V         |                                 | 1                     |
| 60110-221     | UTE       | 9           | Nej            | 230V         |                                 | 1                     |
| 60110-267     | UTE       | 6           | Nej            | 230V         | Transientskydd, Nätskyddsfilter | 1                     |
| 60110-223     | UTE       | 15          | Nej            | 230V         |                                 | 1                     |
| 60110-224     | UTE       | 19          | Nej            | 230V         |                                 | 1                     |
| 60110-225     | UTE       | 8           | Ja             | 230V         |                                 | 1                     |
| 60110-231     | UTE       | 6           | Nej            | 230V         | Felströmsskydd, Överströmsskydd | 1                     |
| 60110-227     | UTE       | 8           | Nej            | 230V         | Transientskydd                  | 1                     |
| 60110-228     | UTE       | 6           | Nej            | 230V         | Överströmsskydd                 | 1                     |
| 60110-220     | UTE       | 4           | Nej            | 230V         |                                 | 1                     |
| 60110-230     | UTE       | 6           | Nej            | 230V         | Felströmsskydd                  | 1                     |
| 60110-229     | UTE       | 7           | Nej            | 230V         | Nätskyddsfilter                 | 1                     |

Table 2/2

| Katalognummer | Djup | Yta        | Längd   |
|---------------|------|------------|---------|
| 60110-226     | 44mm | Anodiserad | 947.5mm |
| 60110-222     | 44mm | Anodiserad | 947.5mm |
| 60110-221     | 44mm | Anodiserad | 438.5mm |
| 60110-267     | 44mm | Anodiserad | 438.5mm |
| 60110-223     | 44mm | Anodiserad | 1202mm  |
| 60110-224     | 44mm | Anodiserad | 1753mm  |
| 60110-225     | 44mm | Anodiserad | 438.5mm |
| 60110-231     | 88mm | Anodiserad | 438.5mm |
| 60110-227     | 44mm | Anodiserad | 438.5mm |
| 60110-228     | 75mm | Anodiserad | 438.5mm |
| 60110-220     | 44mm | Anodiserad | 210mm   |
| 60110-230     | 88mm | Anodiserad | 438.5mm |
| 60110-229     | 44mm | Anodiserad | 438.5mm |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**