


Solid koppar jordstav, sektionell invändig gänga



DESIGN

Isärtagbar jordstav av solid koppar med inre gänga

SPECIFIKATIONER

Draghållfasthet: 50 MPa


Material: Koppar

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Trådstorlek (TS)	Längd (L)	Enhetsvikt
SCR15	710070	15 mm	M10	1.2m	1.64 kg
SCR20	710080	20 mm	M10	1.2m	3.34 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

På grund av kopparmaterialets mjukhet bör särskild hänsyn tas när denna produkt drivs ned i marken.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE