

Kompakt LED-lampa, CEL



En innovativ LED-belysning, särskilt utformad för nVent HOFFMAN-skåp. Tillgänglig med eller utan rörelsesensor. Enkelt genomgående kablage baserat på ett plug and play-system. Passar för global användning med ett spänningsområde på 24–240 V (AC/DC).

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

DESIGN

Anslutning: Inmatning, tvåpolig. Genomgående kablage, tvåpoligt

Rörelsedetektorns uppföljningstid: 3 min.

Ljuskfärg: 5 300 K (neutralt vitt)

Dimensions: 396 x 33 x 40

Belysnings typ: LED

Effektförbrukning: 5.1 W max.

Luminosity: 550 lm

Driftomr. temperatur: -20 ... +55 °C

IP: IP20

Driftspänning: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Beskrivning: En innovativ LED-belysning, särskilt utformad för nVent HOFFMAN-skåp. Utformad för att passa en 25 mm monteringsprofil och tillbehörskanal. Kan monteras horisontellt eller vertikalt. Belysningen gör det möjligt att ansluta upp till fyra lampor till varandra i en kedjekoppling. Modeller som slutar med "M" omfattar en rörelsesensor. Magnetfäste som tillbehör.

Kapslingsklass: II / III

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Uteffekt för belysning: | 550lm |
| Färgtemperatur: | 5800K |
| Färg: | Svart |
| Lamptyp: | Lysdiod |
| Belysningsfärg: | Neutralt vitt |
| Material: | Plast |
| Yta: | Jämn matt |

Table 1/1

| Katalognummer | Höjd | Bredd | Djup | Rörelsesensor ingår | Nominell spänning | Ingångsspänning AC |
|---------------|-------|-------|------|---------------------|-------------------|--------------------|
| CEL550 | 396mm | 33mm | 40mm | Nej | 230V | 240V max |
| CEL550M | 396mm | 33mm | 40mm | Ja | 230V | 240V max |

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE