

Modulärt chassi, AC



Komponenter anpassade för montering på DIN-skena kan snabbt och enkelt monteras på chassit både hos panelbyggaren och på fältet.

DESIGN

Beskrivning: Används för enkel montering av normkomponenter med max höjd 68 mm. Radavstånd 125 mm. För övervakning av utrustning kan standarddörren, bytas mot glasdörr. Utrymme mellan frontplåt och dörr: 35 mm. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.

Material: DIN-skenor PP0735 i galvaniserad stålplåt. Vertikala profiler och panel i 1.5 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 st slitsad frontpanel, 2 st vertikala profiler, övre- och undretäckpanel samt 1st DIN-skena/rad och monteringsmaterial.

Erforderliga tillbehör: För montage i MAS och ASR kapslingar.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek:	1.2mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Stålblåt
Yta:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Antal moduler
AC04030R5	2516571	400mm	300mm	98mm	Stålblåt	33
AC10060R5	2502099	1000mm	600mm	98mm	Stålblåt	189
AC07050R5	2516575	700mm	500mm	98mm	Stålblåt	110
AC05040R5	2516572	500mm	400mm	98mm	Stålblåt	48
AC06060R5	2516574	600mm	600mm	98mm	Stålblåt	108
AC08060R5	2516576	800mm	600mm	98mm	Stålblåt	162
AC10080R5	2502100	1000mm	800mm	98mm	Stålblåt	266
AC06040R5	2516573	600mm	400mm	98mm	Stålblåt	64
AC03025R5	2516570	300mm	250mm	98mm	Stålblåt	16

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE