

Modulär dubbeldörr, MCD



Skåpen i golvskåpssortimentet MCD i stålplåt med dubbeldörr lämpar sig för trånga utrymmen där en enkeldörr som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Samtidigt ökar dörrarnas belastningskapacitet när den fördelas över två dörrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti skåpet och gör att den lämpar sig för många olika användningsområden.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

DESIGN

Material: Ram: 1.5 mm stålplåt. Dörr: 2 mm stålplåt. Bakstycke, tak- och gavelplåt: 1.5 mm stålplåt, Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserat stål.

Ram: Helsvetsad rullprofilerad öppen profil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.

Dörrar: Monterad med fyra gångjärn, inklusive montereram i dörr med 25 mm hålbild. Standarddörrar kan inte vändas. Beställ separata dörrar för vänsterlåsning.

Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr. Delat bakstycke på 1600 mm breda skåp. RD-versionen levereras med bakdörr istället för bakpanel.

Gavelplåt: Tillhandahålls som tillbehör.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: Espagnolette 4-punkts låssystem i huvuddörren och 2-punkts låssystem i sladdörren. Standard dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.

Bottenplåt: Består av tre eller fyra (D>600 mm) delar.

Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.

Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Erforderliga tillbehör: Som standard levereras skåpet redo att byggas i kombination med andra skåp. Komplettera med gavelplåtar för fristående skåp.

Leverans: Ramen levereras med monterad dörr, bakstycke, tak, bottenplåtar, monteringsplåt. Leveransen innefattar också jordbultar, Kapslingen levereras på pall med samma bred som skåpet. För kapslingar med höjd 2200 mm inkluderas två CMB profiler. Allt packningsmateriel är återvinningsbart.

SPECIFIKATIONER

Färg: Ljusgrå
Material: Stålblåt
Färgkod: RAL 7035

Table 1/4

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer
MCD12125PER5	MCD12125PER5	2508329	1200mm	1200mm	500mm	Nej
MCD18105PER5		2517005	1800mm	1000mm	500mm	Nej
MCD20124R5		2517022	2000mm	1200mm	400mm	Ja
MCD20104PER5		2517015	2000mm	1000mm	400mm	Nej
MCD16125PER5	MCD16125PER5	2508333	1600mm	1200mm	500mm	Nej
MCD20106PER5		2517019	2000mm	1000mm	600mm	Nej
MCD20106R5		2517018	2000mm	1000mm	600mm	Ja
MCD20126RDR5			2000mm	1200mm	600mm	Ja
MCD18125PER5		2517009	1800mm	1200mm	500mm	Nej
MCD18104R5		2517002	1800mm	1000mm	400mm	Ja
MCD20126PER5		2517027	2000mm	1200mm	600mm	Nej
MCD20085R5		2517012	2000mm	800mm	500mm	Ja
MCD22106R5		2517032	2200mm	1000mm	600mm	Ja
MCD22106PER5			2200mm	1000mm	600mm	Nej
MCD18104PER5		2517003	1800mm	1000mm	400mm	Nej
MCD20108RDR5			2000mm	1000mm	800mm	Ja
MCD20108PER5		2517021	2000mm	1000mm	800mm	Nej
MCD20086R5		2503045	2000mm	800mm	600mm	Ja
MCD20164PER5		2517031	2000mm	1600mm	400mm	Nej
MCD12125R5	MCD12125R5	2508330	1200mm	1200mm	500mm	Ja

Table 2/4

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer
MCD18164R5		2517010	1800mm	1600mm	400mm	Ja
MCD18126R5		2503044	1800mm	1200mm	600mm	Ja
MCD20088R5		2503046	2000mm	800mm	800mm	Ja
MCD20125PER5		2517025	2000mm	1200mm	500mm	Nej
MCD20108R5		2517020	2000mm	1000mm	800mm	Ja
MCD18124PER5		2517007	1800mm	1200mm	400mm	Nej
MCD20166PER5		2504708	2000mm	1600mm	600mm	Nej

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer
MCD20165PER5			2000mm	1600mm	500mm	Nej
MCD16125R5			1600mm	1200mm	500mm	Ja
MCD20086PER5			2000mm	800mm	600mm	Nej
MCD20126PERD R5			2000mm	1200mm	600mm	Nej
MCD14125R5		2508332	1400mm	1200mm	500mm	Ja
MCD20128RDR5			2000mm	1200mm	800mm	Ja
MCD18105R5		2517004	1800mm	1000mm	500mm	Ja
MCD18124R5		2517006	1800mm	1200mm	400mm	Ja
MCD20088RDR5			2000mm	800mm	800mm	Ja
MCD14125PER5	MCD14125PER5	2508331	1400mm	1200mm	500mm	Nej
MCD20164R5		2517030	2000mm	1600mm	400mm	Ja
MCD20105R5		2517016	2000mm	1000mm	500mm	Ja
MCD18164PER5		2517011	1800mm	1600mm	400mm	Nej

Table 3/4

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer
MCD20125R5		2517024	2000mm	1200mm	500mm	Ja
MCD22126R5		2517036	2200mm	1200mm	600mm	Ja
MCD18085PER5			1800mm	800mm	500mm	Nej
MCD20105PER5		2517017	2000mm	1000mm	500mm	Nej
MCD20166R5		2503047	2000mm	1600mm	600mm	Ja
MCD20124PER5		2517023	2000mm	1200mm	400mm	Nej
MCD20085PER5		2517013	2000mm	800mm	500mm	Nej
MCD20126R5		2517026	2000mm	1200mm	600mm	Ja
MCD18086R5			1800mm	800mm	600mm	Ja
MCD20088PERD R5			2000mm	800mm	800mm	Nej
MCD20108PERD R5			2000mm	1000mm	800mm	Nej
MCD20165R5		2517040	2000mm	1600mm	500mm	Ja
MCD18086PER5			1800mm	800mm	600mm	Nej
MCD18085R5		2517000	1800mm	800mm	500mm	Ja
MCD20128PER5		2517029	2000mm	1200mm	800mm	Nej
MCD18125R5		2517008	1800mm	1200mm	500mm	Ja
MCD20128R5		2517028	2000mm	1200mm	800mm	Ja

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer
MCD20128PERD R5			2000mm	1200mm	800mm	Nej
MCD18126PER5			1800mm	1200mm	600mm	Nej
MCD22126PER5		2517037	2200mm	1200mm	600mm	Nej


Table 4/4

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Monteringsplatta medföljer
MCD20104R5		2517014	2000mm	1000mm	400mm	Ja
MCD20088PER5			2000mm	800mm	800mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE