

P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 16 mm, #5, 15M

KATALOGNUMMER

EL16P14LN



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

PRODUKTATTRIBUT

Material: Stål

Yta: Standard

Designversion: Globalt (globalt tillgängligt material)

Armeringsstorlek, metrisk: 16 mm

Armeringsstorlek, USA: #5

Armeringsstorlek, Kanada: 15 MILJONER EURO

Diameter (Ø): 30 mm

Längd 1 (L1): 112 mm

Längd 2 (L2): 119 mm

Skendjup (BD): 24mm

Skenavstånd 1 (BG1): 64mm

Skenavstånd 2 (BG2): 71mm

Kopplingsstomme (CB): 54mm

Enhetsvikt: 0.44 kg

Utformad för att möta: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % angivet utbyte);ACI 318 typ 2 (angiven draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

Antal i förpackningen: 44

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE