

# 19-tums låda



19-tums lådor gör det möjligt att montera bärbara datorer och skrivtytor för enkel hantering. SCHROFF 19-tums låda har en lastkapacitet på 15 KG, vilket gör att ett brett sortiment av produkter kan monteras i lådan.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Statisk lastkapacitet 15 kg

Valfri skrivyta

## SPECIFIKATIONER

- Statisk belastning:** 15kg  
**Produkttyp:** Skåp/racklåda  
**Material:** Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Yta	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Främre finish
20110-054	1U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	
20110-061	1U	Pulverlackerad	1			Anodiserad
20110-180	1U	Pulverlackerad	1	Svartgrå	RAL 7021	
20110-056	3U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	
20110-062	2U	Pulverlackerad	1			Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Yta	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Främre finish
20110-181	2U	Pulverlackerad	1	Svartgrå	RAL 7021	
20110-063	3U	Pulverlackerad	1			Anodiserad
20110-055	2U	Pulverlackerad	1	Ljusgrå	RAL 7035	
20110-182	3U	Pulverlackerad	1	Svartgrå	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Fungerar med
20110-054	Låda	19-tumsskåp
20110-061	Låda	19-tumsskåp
20110-180	Låda	19-tumsskåp
20110-056	Låda	19-tumsskåp
20110-062	Låda	19-tumsskåp
20110-181	Låda	19-tumsskåp
20110-063	Låda	19-tumsskåp
20110-055	Låda	19-tumsskåp
20110-182	Låda	19-tumsskåp

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsats för 19 tum separat.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**