

# AC-fläkt

Axialfläkt, 119 mm, med AC-ingång. Reservdel för 1 U fläktfack.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

119 mm likströmsfläkt med kontakt för anslutningskabel

## SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Fungerar med	Bredd	Längd	Höjd	Spänning, AC	Frekvens
20713-146	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-142	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-244	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz
20713-147	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-243	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz
20700-001	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz

Table 2/3

Katalognummer	Luftflöde vid 50 Hz	Luftflöde vid 60 Hz	Bullernivå vid 50 Hz	Bullernivå vid 60 Hz	Effekt vid 50 Hz	Effekt vid 60 Hz
20713-146	84m <sup>3</sup> /h	90m <sup>3</sup> /h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-142	84m <sup>3</sup> /h	90m <sup>3</sup> /h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-244	162m <sup>3</sup> /h	192m <sup>3</sup> /h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-147	108m <sup>3</sup> /h	120m <sup>3</sup> /h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-243	162m <sup>3</sup> /h	192m <sup>3</sup> /h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20700-001	108m <sup>3</sup> /h	120m <sup>3</sup> /h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W

Table 3/3

Katalognummer	Max. statiskt tryck	Omgivningstemperatur	Antal i förpackningen
20713-146	23Pa	70°C	1
20713-142	23Pa	70°C	1
20713-244	73Pa	70°C	1
20713-147	41Pa	70°C	1
20713-243	73Pa	70°C	1
20700-001	41Pa	70°C	1

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Anslutningskabel och skyddsgaller beställs separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**