

CompacPRO fram-/bakpanel, med dold fastsättning



Frontpanelen för CompacPRO Case monteras på väskans ram. Frontpanelen har inga synliga skruvar och kan användas för frontfolie.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Al-panel, 2,5 mm

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd	Bredd	Antal i förpackningen	Främre finish
24575-275	4U	172.9mm	84HP	452.1mm	1	Anodiserad
24575-075	2U	84mm	84HP	452.1mm	1	Anodiserad
24575-155	3U	128.4mm	63HP	345.4mm	1	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd	Bredd	Antal i förpackningen	Främre finish
24575-175	3U	128.4mm	84HP	452.1mm	1	Anodiserad
24575-455	6U	261.8mm	63HP	345.4mm	1	Anodiserad
24575-475	6U	261.8mm	84HP	452.1mm	1	Anodiserad
24575-135	3U	128.4mm	42HP	238.7mm	1	Anodiserad
24575-255	4U	172.9mm	63HP	345.4mm	1	Anodiserad
24575-035	2U	84mm	42HP	238.7mm	1	Anodiserad
24575-235	4U	172.9mm	42HP	238.7mm	1	Anodiserad
24575-115	3U	128.4mm	28HP	167.5mm	1	Anodiserad

Table 2/2

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Djup
24575-275	Anodiserad	Nej	2.5mm
24575-075	Anodiserad	Nej	2.5mm
24575-155	Anodiserad	Nej	2.5mm
24575-175	Anodiserad	Nej	2.5mm
24575-455	Anodiserad	Nej	2.5mm
24575-475	Anodiserad	Nej	2.5mm
24575-135	Anodiserad	Nej	2.5mm
24575-255	Anodiserad	Nej	2.5mm
24575-035	Anodiserad	Nej	2.5mm
24575-235	Anodiserad	Nej	2.5mm
24575-115	Anodiserad	Nej	2.5mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE