


# Dubbelt testuttag, Ø 2 mm



Dubbla testuttag för montering av plan 1 och 2, kort och lång typ.

Lödtemperaturen bör endast appliceras i högst 5 sekunder. Plastkroppen bör skyddas från lödvågen vid våglödning.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Dubbla testuttag för främre elementsystem

## SPECIFIKATIONER

**Diameter:** 2mm

**Produkttyp:** Uttag

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Antal i förpackningen	Spänning, AC	Max. ström	Testspänning vid 50 Hz	Omgivningstemperatur
69004-089	Långt, monteringsplan 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-131	Kort, monteringsplan 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-090	Långt, monteringsplan 2	10	30V	1A	1kV	-25 to 70°C

Table 2/2

Katalognummer	Lödtemperatur	Brandklassning
69004-089	260°C	UL® 94V-0
69004-131	260°C	UL® 94V-0
69004-090	260°C	UL® 94V-0

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Dimensioner på anslutningsstift: 0,3 x 0,6 mm.

Erforderligt borrhål för frontpanel: Ø 4 mm.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**