


MTCA.0 System för 2 AMC-moduler i full storlek, 1 HE

KATALOGNUMMER

11850-023



Systemet är utformat för 2 AMC-moduler. De integrerade strömförsörjnings- och strömbrytarna på bakplanet möjliggör nyttolast till AMC-modulerna utan behov av en separat MCH.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Liten, kompakt väska för att rymma 2 enkla fullstora AdvancedMC-moduler med en valfri 2 HP-fyllnadsmodul, 2 enkla medelstora moduler kan också monteras

Direktanslutning av alla portar mellan båda AdvancedMC-platserna (se bakplanstopologi); dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps per port.

90 - 264 VAC ingång för brett område på höljets baksida, 150 W strömförsörjning i höljets bakre del

12 V DC-spänning aktiveras av AdvancedMC-modulens närvarosignal

150 W kyleffekt vid en omgivningstemperatur på 55 C, luftflöde från höger till vänster, temperaturreglerade fläktar

Fläktenheten och fläktfiltret är enkla att underhålla eller byta ut

Kapslingen är stapelbar och förberedd för plåtmontering

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: System

Antal fack: 2

Typ: Pico System

Bakplanstyp: Alla portar är punkt-till-punktanslutna

Dataöverföring: 40 GbE; PCIe Gen3

Effekt per fack: 60W

Ingångsspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Höger till vänster

Rackhöjd: 1U

Strömförsörjningstyp: Öppen ram

Strömförsörjning inkluderad: Ja

Bakre I/O: Nej

Uppfyller: PICMG MTCA.0 R2.0

Djup: 302mm

Antal i förpackningen: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

Färdigmonterad, kopplad och testad.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE