


CPCI-system för pluggbar PSU, horisontell, 3 U, 6 kortplats

KATALOGNUMMER

24579-080



3 U CompactPCI-system med horisontell korthållare för sex 6 U-kort, sex RTM-kort och ett CompactPCI 3 U pluggbart nätaggregat. Möjlighet att montera upp till tre strömförsörjningar som kan anslutas.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med IEC 60297 3 101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i enlighet med PICMG 2,0 rev. 3,0

System med horisontell korthållare. Kortformat framsida: 6 U, 160 mm djup; bakre i/O: 6 U, djup 80 mm

Bakplan (signal- och strömbakplan i en enhet) 6 plats, 6 U, 64 bitar, systemplats vänster, strömkontakt (2 x P 47)

Värmeavledning från fläktar som kan bytas under drift (luftflöde från vänster till höger)

Förberedd för montering av ett 19-tums CompactPCI-nätaggregat (3 U, 8 HP)

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: System

Antal fack: 6

Typ: 19 tums rackfäste

Bakplanstyp: 6 U CompactPCI

Dataöverföring: 64-bitars PCI-buss

Effekt per fack: 40W

Ingångsspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Vänster till höger

Rackhöjd: 3U

Strömförsörjningstyp: (1) PSU som är möjlig att plugga

Strömförsörjning inkluderad: Nej

Bakre I/O: Ja

Uppfyller: PICMG 2.0 R3.0

Djup: 275mm

Höjd: 132.5mm

Bredd: 449mm

Net Weight: 8.57kg

Antal i förpackningen: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

48 VDC-version på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE