

Frontpanel, frontskärmad, sidogångjärn

Frontpanel med EMC-packning i textil, sidomonterad enhet.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Frontpanel med textil EMC-packning

Möjliggör montering på horisontella skenor

Lämplig för underrack och lådor

Gångjärnen kan monteras på vänster eller höger sida

SPECIFIKATIONER

Djup (D):	2.5mm
Rackbredd:	84HP
Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad; Passiverad
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel utan handtag
EMC-skydd:	Nej (kan eftermonteras)


Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Montage	Packningstyp	Främre finish	Bakre finish
20848-611	3U	1	Gångjärnsförse dd, sida	Textil	Anodiserad	Ledande
20848-617	6U	1	Gångjärnsförse dd, sida	Textil	Anodiserad	Ledande

Table 2/2

Katalognummer	Behandlade kanter	Höjd (H)	Bredd (W)
20848-611	Nej	128.4mm	426.4mm
20848-617	Nej	261.8mm	426.4mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE