

# Frontpanel, skärmad, bottengångjärn

U-profil frontpanel botten gångjärn för textilpackning.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

U-profilens frontpanel kan öppnas i 135 graders öppningsvinkel (ej RatiopacPRO)

Möjliggör montering på horisontella skenor

Skärmad U-frontpanel med textil EMC-packning

Lämplig för underställ (EuropacPRO) och väskor (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

## SPECIFIKATIONER

<b>Djup (D):</b>	2.5mm
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Yta:</b>	Anodiserad; Passiverad
<b>Tillbehörstyp:</b>	Frontpanel
<b>Produkttyp:</b>	Frontpanel
<b>Typ:</b>	Frontpanel utan handtag

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Montage	Packningstyp	Främre finish
20848-599	3U	42HP	1	Gångjärnsförse dd, underdel	Textil	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Montage	Packningstyp	Främre finish
20848-604	6U	84HP	1	Gångjärnsförse dd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-608	3U	28HP	1	Gångjärnsförse dd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-605	4U	42HP	1	Gångjärnsförse dd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-602	6U	42HP	1	Gångjärnsförse dd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-601	3U	84HP	1	Gångjärnsförse dd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-607	4U	84HP	1	Gångjärnsförse dd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-606	4U	63HP	1	Gångjärnsförse dd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-600	3U	63HP	1	Gångjärnsförse dd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-696	6U	28HP	1	Gångjärnsförse dd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-603	6U	63HP	1	Gångjärnsförse dd, underdel	Textil	Anodiserad

Table 2/2

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Uppfyller	EMC-skydd	Höjd (H)	Bredd (W)
20848-599	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	128.4mm	213mm
20848-604	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	261.8mm	426.4mm
20848-608	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	128.4mm	141.9mm
20848-605	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	172.9mm	213mm
20848-602	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	261.8mm	213mm
20848-601	Ledande	Nej	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	128.4mm	426.4mm

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Uppfyller	EMC-skydd	Höjd (H)	Bredd (W)
20848-607	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	172.9mm	426.4mm
20848-606	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	172.9mm	319.7mm
20848-600	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	128.4mm	319.7mm
20848-696	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	261.8mm	141.9mm
20848-603	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	261.8mm	319.7mm

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Frontpanelen kan tas bort i öppet läge (> 135 grader).

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**