


Styrskena med kodning för CompactPCI/VME64x, offset 0,1 tum



Förskjuten styrskena i plast (0,1 tum) med kodning för CompactPCI- och VME64x-system utgör ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna. De valfria nyckelledningarna/kodningsstiften förhindrar att korten sätts in i fel fack. Styrskena kan dessutom skruvas fast på den horisontella skenan eller 1,5 mm tjocka plattor för högre stöt- och vibrationskrav. Styrskenan kan som tillval utrustas med en ESD-klämma, vilket säkerställer ledande kontakt mellan kretskort, handtag (IES, IEL) och horisontell skena. Lämplig för RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO och EuropacPRO.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Förskjuten (0,1 tum) styrskena med 2 mm spårbredd och kodning för CompactPCI-nättaggregat

ESD-klämmor för PCB-spår och för inriktningsstift finns som tillval

Valfria nycklar/kodpinnar för att förhindra att korten sätts i fel position

Styrskena kan monteras i horisontella skenor (Al-extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Förvaringstemperatur: Från -40 oC... 130 OC

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Fungerar med	Spårbredd	Material	Färg
64560-071	Kodning, förskjutning	Underrack, Lådor, Chassi	2	Plast	Grön
64560-072	Kodning, förskjutning	Underrack, Lådor, Chassi	2	Plast	Grön

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE