

Inpac frontpanel, nedre gångjärnsförsedd

Den nedre gångjärnsförsedda frontpanelen kan kombineras med Inpac-väskorna.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Den nedre gångjärnsförsedda frontpanelen kan kombineras med Inpac-väskorna

SPECIFIKATIONER

Djup:	2.5mm
Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	EMC-skydd
30828-085	2U	1	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej
30828-097	6U	1	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej
30828-091	4U	1	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej
30828-088	3U	1	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej

Table 2/2

Katalognummer	Höjd	Bredd
30828-085	76mm	437mm
30828-097	253.8mm	437mm
30828-091	165mm	437mm
30828-088	120.5mm	437mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Gångjärn för frontpanel beställs separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE