

Interscale bordsväska, perforerad



Flexibel bordsväska med integrerat EMC-skydd och perforerade sidor. Baserat på nVent SCHROFFS interscale-plattform och utvecklat i enlighet med IEC 60297-3-109.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Modulär skrivbordsväska bestående av 4 monterade delar

Utvecklad i enlighet med IEC 60297-3-109 (pågår vid IEC)

Integrerat EMC-skydd

Inträngningsskydd upp till IP 20

Färg RAL 7016

Modifierade eller anpassade fall på begäran

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium; Stål
Typ:	Skrivbord
Produktfamilj:	Interscale
Kapslingsklass:	IP20
Färgkod:	RAL 7016
Produkttyp:	Låda för liten formfaktor

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Antal i förpackningen	Bredd	Djup	Kylning	Färg
14825-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-255	88.1mm	1	221mm	221mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-197	43.7mm	1	399mm	310mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-275	88.1mm	1	310mm	221mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-195	43.7mm	1	399mm	221mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-295	88.1mm	1	399mm	221mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-297	88.1mm	1	399mm	310mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-175	43.7mm	1	310mm	221mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-375	132.6mm	1	310mm	221mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-395	132.6mm	1	399mm	221mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-155	43.7mm	1	221mm	221mm	Perforerad	Antracitgrå
14825-397	132.6mm	1	399mm	310mm	Perforerad	Antracitgrå

Table 2/2

Katalognummer	Yta
14825-154	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-254	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-255	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-197	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-275	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-195	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-295	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-297	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-175	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-375	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-395	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-155	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad
14825-397	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE