

# MultipacPRO 19-tums chassi bassats

En sådan sats gör det möjligt för en kund att konfigurera de 3 olika övre/nedre kåporna.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

För icke-standardiserade enheter (1 ... 5 U) och standardiserade enheter (1, 2 U) som överensstämmer med IEC 60297-3-105

Ramen består av två sidodelar och främre/bakre panel

Material: Aluminium

Välj ytterligare komponenter (tillbehör)

## SPECIFIKATIONER

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Material:</b>      | Aluminium               |
| <b>Typ:</b>           | Kan konfigureras        |
| <b>Produktfamilj:</b> | MultipacPRO             |
| <b>EMC-skydd:</b>     | Nej (kan eftermonteras) |
| <b>Produkttyp:</b>    | Underrack/chassi        |

Table 1/1

| Katalognummer | Rackhöjd | Djup | Användbar bredd | Montage | Uppfyller | Certifieringar |
|---------------|----------|------|-----------------|---------|-----------|----------------|
|---------------|----------|------|-----------------|---------|-----------|----------------|

|           |    |       |       |      |                 |      |
|-----------|----|-------|-------|------|-----------------|------|
| 20860-202 | 1U | 280mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-203 | 1U | 340mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-204 | 1U | 400mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 |      |
| 20860-205 | 1U | 460mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 |      |
| 20860-201 | 1U | 220mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-210 | 2U | 220mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-214 | 2U | 460mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 |      |
| 20860-213 | 2U | 400mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 |      |
| 20860-211 | 2U | 280mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-212 | 2U | 340mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-221 | 3U | 400mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-219 | 3U | 280mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-222 | 3U | 460mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-220 | 3U | 340mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-228 | 4U | 280mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-229 | 4U | 340mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-231 | 4U | 460mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-230 | 4U | 400mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-240 | 5U | 460mm | 403mm | Rack | IEC 60297-3-100 | RoHS |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsplatta, lock- och basplattor, handtag, teleskopskenor separat.

Mått h = genomsnittlig monteringshöjd = 8,1 mm, b = genomsnittlig monteringsbredd = 403 mm.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**