

# Frontpanel för insticksenhet för statistiskt trapezoidhandtag



Frontpanelen möjliggör montering av ett statistiskt trapezoidhandtag i plast eller aluminium. Frontpanelen kan inte skärmas med en textilpackning.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Frontpanel, oskärmad

Frontpanel, Al, 2,5 mm, framsida anodiserad, ledande

## SPECIFIKATIONER

<b>Djup (D):</b>	2.5mm
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Yta:</b>	Anodiserad; Passiverad
<b>Tillbehörstyp:</b>	Frontpanel
<b>Produkttyp:</b>	Frontpanel
<b>Typ:</b>	Frontpanel för handtag (PIU)

Table 1/2


Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Handtagstyp	Montage	Främre finish
---------------	----------	-----------	-----------------------	-------------	---------	---------------

30847-605	3U	6HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-604	3U	5HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-626	6U	4HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-627	6U	5HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-625	6U	3HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-628	6U	6HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-609	3U	12HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-629	6U	7HP	1	Trapetsoid, statisk	Skrivas på front	Anodiserad
30847-603	3U	4HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-608	3U	10HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-630	6U	8HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-607	3U	8HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-602	3U	3HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-631	6U	10HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad
30847-632	6U	12HP	1	Trapetsoid, statisk	Skrivas på front	Anodiserad
30847-606	3U	7HP	1	Trapetsoid, statisk, Aluminiumprofil	Skrivas på front	Anodiserad

Table 2/2

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Uppfyller	EMC-skydd	Höjd (H)	Bredd (W)
30847-605	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	30.1mm
30847-604	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	25mm
30847-626	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	20mm
30847-627	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	25mm
30847-625	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	14.9mm
30847-628	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	30.1mm
30847-609	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	60.6mm
30847-629	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	35.2mm
30847-603	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	20mm
30847-608	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	50.5mm
30847-630	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	40.3mm
30847-607	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	40.3mm
30847-602	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	14.9mm
30847-631	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	50.5mm
30847-632	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	60.6mm
30847-606	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	35.2mm

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**