

PropacPRO komplett bordsväska, skärmad



nVent SCHROFFS PropacPRO-väska skyddar elektroniken för 19-tumsenheter som plug-in-enheter och euroboards. Formgjutna aluminiumramar och profilsidofaneler garanterar en robust lösning. Väskan har EMC-skärmning som standard.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bordsväska, förkonfigurerad i enlighet med IEC 60297-3-101-19-2-2-2-tumskomponenter

Skärmad

Ventilationshål i basplattan

Bakpanel med ventilationshål

IP 20 i enlighet med IEC 60529

Överensstämmer med din en 62368-1

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning:	25kg
Produkttyp:	Låda
Typ:	Låda för 19-tums komponenter
Produktfamilj:	PropacPRO
EMC-skydd:	Ja

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Antal i förpackningen	Användbar höjd	Användbar bredd
---------------	----------	-----------	------	-----------------------	----------------	-----------------

24576-122	6U	84HP	446mm	1	245.7mm	432mm
24576-105	3U	42HP	386mm	1	112.3mm	219mm
24576-102	3U	28HP	326mm	1	112.3mm	148mm
24576-110	3U	84HP	326mm	1	112.3mm	432mm
24576-111	3U	84HP	386mm	1	112.3mm	432mm
24576-121	6U	84HP	326mm	1	245.7mm	432mm
24576-104	3U	42HP	326mm	1	112.3mm	219mm
24576-106	3U	63HP	266mm	1	112.3mm	326mm
24576-109	3U	84HP	266mm	1	112.3mm	432mm
24576-112	3U	84HP	446mm	1	112.3mm	432mm
24576-113	3U	84HP	506mm	1	112.3mm	432mm
24576-103	3U	42HP	266mm	1	112.3mm	219mm
24576-107	3U	63HP	326mm	1	112.3mm	326mm
24576-101	3U	28HP	266mm	1	112.3mm	148mm
24576-108	3U	63HP	386mm	1	112.3mm	326mm

Table 2/3

Katalognummer	Frontramskonstruktion	Kylningsalternativ	Uppfyller	Yta	Höjd	Material
24576-122	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	289mm	Aluminium
24576-105	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-102	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-110	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-111	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-121	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	289mm	Aluminium
24576-104	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-106	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-109	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-112	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium

Katalognummer	Frontramskonstruktion	Kylningsalternativ	Uppfyller	Yta	Höjd	Material
24576-113	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-103	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-107	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-101	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium
24576-108	Enskilt stycke	Nej	IEC 60297-3-101	Passiverad, Pulverlackerad	155.5mm	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Kapslingsklass	Bredd
24576-122	IP20	470.3mm
24576-105	IP20	257mm
24576-102	IP20	185.9mm
24576-110	IP20	470.3mm
24576-111	IP20	470.3mm
24576-121	IP20	470.3mm
24576-104	IP20	257mm
24576-106	IP20	363.7mm
24576-109	IP20	470.3mm
24576-112	IP20	470.3mm
24576-113	IP20	470.3mm
24576-103	IP20	257mm
24576-107	IP20	363.7mm
24576-101	IP20	185.9mm
24576-108	IP20	363.7mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE