


# PSU-frontpanel



Frontpanel för nVent SCHROFFS 19-tums kompatibla nätaggregat. Platt frontpanel med vertikala spår för EMC-kontaktlistor i rostfritt stål.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Frontpanel, Al, främre anodiserad, bakre ledande, med vertikala spår för EMC-kontaktlistor

## SPECIFIKATIONER

**Tillbehörstyp:** Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Material	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	Rackhöjd	Höjd
21005-439	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21006-959	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-478	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
31006-677	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-477	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm

Katalognummer	Material	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	Rackhöjd	Höjd
21006-954	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-470	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21006-955	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-476	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21006-945	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21006-956	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-474	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-451	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21006-957	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21006-943	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-475	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm
21005-473	Aluminium	Anodiserad	Ledande	Nej	3U	128.4mm

Table 2/2

Katalognummer	Rackbredd	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Yta
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodiserad
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodiserad
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodiserad
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodiserad
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodiserad
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodiserad
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodiserad
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodiserad
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodiserad
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodiserad

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**