

# Utagsplint, SCHUKO, med Wieland®-ingång



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack. Wieland-kontakten möjliggör enkel kombination med olika strömingångskablar.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Installationshöjd 1 U

Utgång via SCHUKO-uttag

Ingång via Wieland® GST 18-kontakt

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Horisontell eller vertikal montering

I enlighet med din 57620

## SPECIFIKATIONER

<b>Längd:</b>	438.5mm
<b>Material:</b>	Aluminium; Polyamid
<b>Produkttyp:</b>	Utagslist

Table 1/2

Katalognummer	Utgagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Funktion	Antal i förpackningen
60110-354	SCHUKO	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Funktion	Antal i förpackningen
60110-353	SCHUKO	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-343	SCHUKO	8	Nej	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-345	SCHUKO	8	Nej	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	Nej	230V		1

Table 2/2

Katalognummer	Färg	Djup	Yta
60110-354	Röd	44mm	Anodiserad
60110-353	Svart	44mm	Anodiserad
60110-343	Grå	44mm	Anodiserad
60110-352	Grå	44mm	Anodiserad
60110-345	Röd	44mm	Anodiserad
60110-344	Svart	44mm	Anodiserad

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**