

Fackets handtag

Brickans handtag kan klämmas fast i ett utsnitt i sidopanelen på ett fodral. 2 storlekar tillgängliga.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Statisk lastkapacitet 30 kg/par.

Sidoplåtens tjocklek min. 1,0 mm

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning:	30kg
Färg:	Svart
Fungerar med:	Lådor
Produktfamilj:	RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Produkttyp:	Handtag
Material:	Polykarbonat
Typ:	Statisk

Table 1/1

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Handtagstyp	Brandklassning
60225-012	79mm	187mm	22mm	1	Brickhandtag	UL® 94V-0
60229-004	56mm	110mm	18mm	1	Brickhandtag	UL® 94V-0

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE