

# FleXbus 挡火砖FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) 阻燃

## Data Solutions

### 物料号

**FLEXFIREBLOCK**



### 认证



### 功能

高弹性可塑砖

可用于难操作的开口

耐老化, 耐烟, 耐潮湿

可重新接入和可维修

绝佳的贴合性

无需额外材料支撑

F/E级可达2小时

T/I级, 可达2小时

## 产品属性

订货号: 508151

颜色: 红色; 棕色

高度 (H): 500mm max

宽度 (W): 450mm max

A: 200mm

B: 144mm

C: 60mm

符合: EN 13501-1; EN 1366-3

密度: 240 – 300

可燃性等级: DIN 4102 (B2)

单位重量: 0.56kg

## 其他产品详情

为获得EI120抗火性能, 穿墙密封件的厚度不应小于200mm并取决于抗火等级 (参考ETA附录J-1, )。


如果达不到200mm, 使用FIB(膨胀型胶布)缠绕Flexbus导线, 二侧都保留150mm宽度以实现EI120防火等级

宽度和高度可参考穿墙密封件的最大开口尺寸。

整个安装件的截面积 (包括绝缘和导体) 不应超过穿墙密封件开口面积的60%

Flexbus导线的第一组支撑需放置在距离穿墙密封件表面不超过200mm的地方。

## 图



## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**