

FleXbus 挡火砖FBB, 130 mm

Data Solutions

物料号

FLEXFIREBLOCKUL



认证



功能

高弹性可塑砖

可用于难操作的开口

耐老化，耐烟，耐潮湿

可重新接入和可维修

绝佳的贴合性

无需额外材料支撑

F/E级可达2小时

T/I级，可达2小时

产品属性

订货号: 508154
颜色: 红色; 棕色
高度 (H): 500mm max
宽度 (W): 450mm max
A: 200mm
B: 130mm
C: 60mm
符合: ASTM E 84 (UL 723); ASTM E 814 (UL 1479)
单位重量: 0.56kg

其他产品详情

为获得EI120抗火性能，穿墙密封件的厚度不应小于200mm并取决于抗火等级（参考ETA附录J-1,）。


如果达不到200mm, 使用FIB(膨胀型胶布)缠绕Flexbus导线，二侧都保留150mm宽度以实现EI120防火等级

宽度和高度可参考穿墙密封件的最大开口尺寸。

整个安装件的截面积（包括绝缘和导体）不应超过穿墙密封件开口面积的60%

Flexbus导线的第一组支撑需放置在距离穿墙密封件表面不超过200mm的地方。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE