

# 脚踏泵式卷边压缩工具

## Data Solutions

### 物料号

## M4FP



### 功能

广泛的截面范围

2 米 (6.5') 长的高压软管

紧凑易用

包含易于携带的定制盒子

### 产品属性

订货号: 716925

应用力: 250kN

系统: 脚踏式液压泵

模具: PKM4 系列

压接形状: 六角形

导体尺寸: #6 绞合线 - 1000 千圆密耳绞合线; 16 mm<sup>2</sup> 绞合线 - 625 mm<sup>2</sup> 绞合线

## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**