

M2 类卷边压缩工具模具, 标准, 240 mm² 绞合导线, 500 kcmil 绞合导线

Data Solutions

物料号

RKM2240



功能

适用于电缆接线头以及接头

产品属性

订货号: 716941

接线片/连接器类型: 标准

导体尺寸: 240 mm² 绞合线; 500 千圆密耳绞合线

压接宽度: 5mm

工具: M2H; M2M

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE