We connect and protect

RackPower 单温度传感器

Data Solutions

适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度探头传感器。

功能

单温度传感器

带 2 米电缆和集成磁铁，便于安装

适用于 RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx 系列 PDU

可热插拔，便于集成

温度测量范围：0 至 65 °C

温度测量精度：+/- 2 %

技术参数

Table 1/1

物料号	搭配	高度	包装数量	插头类型	可拆卸输入电缆
EA9102	RackPower	270mm	1	RJ45	否

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent
的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。