

Multi-Function C-Clamp



功能

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	法兰厚度 (FT)	孔尺寸 (HS)	螺钉直径 (Sc)
C20HD	336100	钢	热浸镀锌	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	不锈钢 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C30S4	336140	不锈钢 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C45HD	336120	钢	热浸镀锌	30 - 44 mm	14 mm	8
C30HD	336110	钢	热浸镀锌	17 - 30 mm	14 mm	8

Table 2/2

物料号	订货号	螺钉长度 (L)	扭矩 (TQ)	静态负载
C20HD	336100	25mm	3 N • m	1100N
C20S4	336130	25mm	3 N • m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N • m	1100N

物料号	订货号	螺钉长度 (L)	扭矩 (TQ)	静态负载
C45HD	336120	30mm	3 N • m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N • m	1100N

其他产品详情

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

