

19" Drawer

Data Solutions



19" Drawers allow mounting of laptops, writing surfaces for easy operations. The SCHROFF 19" drawer has a load capacity of 15 KG, allowing a wide range of products to be assembled into the drawer.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Static load-carrying capacity 15 kg

Optional writing surface

SPECIFIKACE

- Static Load:** 15kg
- Product Type:** Cabinet/Rack Drawer
- Materiál:** Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Povrchová úprava	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Front Finish
20110-054	1U	Strukturovaný Práškový	1	Light Grey	RAL 7035	
20110-061	1U	Strukturovaný Práškový	1			Anodized

Katalogové číslo	Rack Height	Povrchová úprava	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Front Finish
20110-180	1U	Strukturovaný Práškový	1	Black Grey	RAL 7021	
20110-056	3U	Strukturovaný Práškový	1	Light Grey	RAL 7035	
20110-062	2U	Strukturovaný Práškový	1			Anodized
20110-181	2U	Strukturovaný Práškový	1	Black Grey	RAL 7021	
20110-063	3U	Strukturovaný Práškový	1			Anodized
20110-055	2U	Strukturovaný Práškový	1	Light Grey	RAL 7035	
20110-182	3U	Strukturovaný Práškový	1	Black Grey	RAL 7021	

Table 2/2

Katalogové číslo	Typ	Works With
20110-054	Drawer	19" Cabinets
20110-061	Drawer	19" Cabinets
20110-180	Drawer	19" Cabinets
20110-056	Drawer	19" Cabinets
20110-062	Drawer	19" Cabinets
20110-181	Drawer	19" Cabinets
20110-063	Drawer	19" Cabinets
20110-055	Drawer	19" Cabinets
20110-182	Drawer	19" Cabinets

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order 19" assembly kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE