

Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

EN2850

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



VLASTNOSTI

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

VLASTNOSTI PRODUKTU

Produktová řada: Enlogic

Typ: Intelligent PDU

Product Type: Socket Strip

Typ zásuvky: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Socket Quantity: 48

Barva: Black

Circuit Breaker: 20 A, 1-pole, Hy-Mag

Switched Outlets: Yes

Circuit Breaker Quantity: 6

Power Rating: 17.3 kVA North America; 22.1 kVA International

Input Cable Location: Top Feed

Input Voltage: 380 – 415V

Phase: 3 PH

Max Power Input: 17.3 / 22.1 kVA

Nominální napětí: 415V

On/Off Switch Included: Yes

Output Voltage: 208 – 230VAC

Plug Type: IEC 60309 530P6/532P6

Amperage (Derated Amperage): 30 A (24 A) North America; 32 A International

Rack Units: 0U

Removable Input Cable: No

Metering Type: Input

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Výška: 1780mm

Šířka: 56mm

Hloubka: 75mm

Hmotnost: 13kg

Množství v balení: 1

Gross Weight: 8.3kg

Input Cable Length: 1.8m

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for vertical mounting separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE