


Termostat NO+NC chlazení

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

ETR201



Nastavitelný termostat, ETR, který slouží k regulaci instalovaných zařízení v libovolné skříní; má kontakt NO (normálně rozpojený) nebo NC (normálně spojený). Regulovaným zařízením může být filtrační nebo topný ventilátor, který se zapíná a vypíná při teplotě nastavené uživatelem. Výsledkem jsou nižší provozní náklady.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

VLASTNOSTI

Popis: Termostat s kontakty NC/NO pro regulaci teploty v panelech. ETR202 s normálně spojeným kontaktem pro regulaci ohřevu. ETR201 s normálně rozpojeným kontaktem pro regulaci chladicích nebo signalizačních zařízení. Snímací prvek z termostatického bimetalu. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).

Materiál: Plast podle normy UL94 V-0.

Rozsah nastavení: 0 °C až +60 °C. Rozdíl spínacích teplot menší než 7 °K, tolerance spínacího bodu ±4 °K.

Spínaný proud: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Hodnota v závorce platí pro indukční zátěž.

Provozní teplota: -20 °C až +80 °C.

Životnost: > 100 000 cyklu.

Připojení: Šroubová svorka na kabel (0.5 až 2.5 mm²).

Ochrana: IP 20.

Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Povrch: RAL 7035.

Množství v balení: 1 kus

Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Operating temperature: -20 °C to +80 °C

Service life: > 100,000 cycles

Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výška: 72mm

Šířka: 40mm

Hloubka: 36mm

Materiál: Plast

Povrchová úprava: Smooth

Barva: Light Grey

Kód barvy: RAL 7035

Hmotnost: 0.05kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE