

Outdoor Comline ECL Cabinet

Data Solutions



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism ensuring operational continuity.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

IP 55

Heat dissipation through natural convection

Single wall, lightweight aluminium cabinet

SPECIFIKACE

Materiál: Hliník

Table 1/3

Katalogové číslo	Product Type	Produktová řada	Rack Height	Výška	Šířka	Hloubka
12349-003	Outdoor Cabinet	Comline ECL	18U	900mm	700mm	600mm
12349-001	Outdoor Cabinet	Comline ECL	12U	600mm	600mm	500mm

Katalogové číslo	Product Type	Produktová řada	Rack Height	Výška	Šířka	Hloubka
12349-010	Outdoor Cabinet	Comline ECL	18U	900mm	600mm	500mm
12349-011	Outdoor Cabinet	Comline ECL	18U	900mm	700mm	600mm
12349-009	Outdoor Cabinet	Comline ECL	12U	600mm	600mm	500mm
12349-004	Outdoor Cabinet	Comline ECL	25U	1200mm	700mm	600mm
12349-012	Outdoor Cabinet	Comline ECL	25U	1200mm	700mm	600mm
12349-002	Outdoor Cabinet	Comline ECL	18U	900mm	600mm	500mm

Table 2/3

Katalogové číslo	Wall Type	Door Type	Access	Cooling	EMC Shielding	Complies With
12349-003	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-001	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-010	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Katalogové číslo	Wall Type	Door Type	Access	Cooling	EMC Shielding	Complies With
12349-011	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-009	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-004	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-012	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-002	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Katalogové číslo	Množství v balení	Povrchová úprava
12349-003	1	Strukturovaný Práškový
12349-001	1	Strukturovaný Práškový
12349-010	1	Strukturovaný Práškový

Katalogové číslo	Množství v balení	Povrchová úprava
12349-011	1	Strukturovaný Práškový
12349-009	1	Strukturovaný Práškový
12349-004	1	Strukturovaný Práškový
12349-012	1	Strukturovaný Práškový
12349-002	1	Strukturovaný Práškový

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE