

## Modulární šasi | Nástenné skříne, AC



Součásti lišty DIN lze snadno a rychle namontovat na šasi na základních deskách i v prostoru.

### VLASTNOSTI

Popis: Slouží k snadné montáži součástí lišty DIN s maximální výškou 68 mm. Vzdálenost mezi radami je 125 mm. Pokud je to nutné, lze standardní dveře skříne nahradit skleněnými dveřmi. Použitelná hloubka mezi předním krytem a vnitřními dveřmi: 35 mm. Nutné opracování skříne z nerezové oceli.

Materiál: Lišty DIN PP0735 vyrobené z 1.2 mm galvanizované oceli, vertikální profily z 1.5 mm mekké oceli a přední kryt z 1.5 mm mekké oceli.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Množství v balení: Drážkovaný přední panel, dva vertikální profily, horní a dolní čistý panel, jedna lišta DIN na radu a montážní příslušenství.

Požadavky na montáž: K montáži na skříne MAS a ASR.

## SPECIFIKACE

<b>Tloušťka:</b>	1.2mm
<b>Barva:</b>	Light Gray
<b>Materiál:</b>	Ocelový Plech
<b>Povrchová úprava:</b>	Strukturovaný Práškový
<b>Kód barvy:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Module Quantity	Row Quantity
AC04030R5	400mm	300mm	98mm	Ocelový Plech	33	3
AC10060R5	1000mm	600mm	98mm	Ocelový Plech	189	7
AC07050R5	700mm	500mm	98mm	Ocelový Plech	110	5
AC05040R5	500mm	400mm	98mm	Ocelový Plech	48	3
AC06060R5	600mm	600mm	98mm	Ocelový Plech	108	4
AC08060R5	800mm	600mm	98mm	Ocelový Plech	162	6
AC10080R5	1000mm	800mm	98mm	Ocelový Plech	266	7
AC06040R5	600mm	400mm	98mm	Ocelový Plech	64	4
AC03025R5	300mm	250mm	98mm	Ocelový Plech	16	2

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**