

# Ovládací skříň s rozhraním pro obsluhu, OICE-SS



Ovládací skříň s rozhraním pro obsluhu OICE-SS z nerezové oceli má předvrtané vzory děrování umožňující snadné umístění na otočné rameno. Díky vysokému stupni krytí IP66 a NEMA 12 a 4x lze skříň používat v prostředích vyžadujících hygienické provedení.

## VLASTNOSTI

**Materiál:** Broušená nerezová ocel AISI 304. Tělo: 1,5 mm. Dveře pro model AISI 304L: 1,5 mm / 2 mm pro skříně o výšce nebo šířce 600 mm nebo větší. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.

**Tělo:** Skládání se švovými sváry, výztužná deska upevněná ve střeše skříně.

**Zadní dveře:** Roh vytvořený z jednoho kusu. Montuje se na povrch se 130° otevíráním. Zapuštěné panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Lze je namontovat tak, aby bylo možné levostranné i pravostranné otevírání. Vstříkované polyuretanové těsnění zajišťuje řádné utěsnění.

**Zámek:** Speciální oboustranný 3mm zámek nVent HOFFMAN ze slitiny Zamak s 90° pohyblivostí a antivibračním mechanismem. Dva zámky pro skříně o výšce 600 mm.

**Ochrana:** Splňuje stupeň krytí IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10.

**Povrchová úprava:** Broušená nerezová ocel 400.

**Obsah dodávky:** Skříň s dveřmi, plastovým oboustranným 3mm klíčem a montážním příslušenstvím.

## SPECIFIKACE

**Materiál:** 304 Stainless Steel; 316L Stainless steel

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	System Compatibility	Hmotnost
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**