


# Hygrostat, ETF200



Denne hygrostat til relativ fugtstyring leveres forudindstillet, ETF200, eller justerbar, ETF2000. Den aktiverer en enhed i skabet, som f.eks. et varmeapparat, enten ved det forudindstillede niveau, 65 %, når den relative luftfugtighed er overskredet, eller på et niveau der er angivet af brugeren, hvilket kan være mellem 40-90 % fugtighed.

## INDUSTRISTANDARDER

cRUus\_UL

CE UKCA

EAC

## FUNKTIONER

Beskrivelse: Mekanisk hygrostat til styring af varmeenheder når den forudindstillede relative luftfugtighed overskrides, Luftfugtigheden holdes over dugpunkt for at undgå kondens og korrosion i skabet. Montage for 35 mm DIN skinne (EN 60715).

Materiale: Plastik i henhold til UL94 V-0, lys grå.

Afbryder kapacitet: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W (30 W ETF2000).

Driftstemperatur: 0 °C til +60 °C.

Service life: > 50.000 koblinger.

Tilslutning: 2-polet klemme til 2,5 mm<sup>2</sup>.

Tæthedsgrad: IP 20.

Godkendelser: CE, EAC, cULus\_UL Listed.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Pakke størrelse: 1. stk.

The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceeded, this will range between 40-90%

The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring

Description: ETF200 - Pre-set hygostat; ETF2000 - Adjustable hygostat

Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
ETF200	60mm	33mm	38mm	Plastik	Smooth	Light Gray
ETF2000	60mm	37mm	54mm	Plastik	Smooth	Light Gray

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**