

## Sokler, MSNS



Soklen muliggør kabelføring uden begrænsninger i overensstemmelse med VDE 0113-standarden. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under konsollen.

### FUNKTIONER

---

Beskrivelse: Muliggør kabelføring i overensstemmelse med VDE 0113 standard. Soklen består af fire hjørnestøtter med aftagelige plader. Leveres i højder på 100 mm og 200 mm.

Materiale: Hjørner 3 mm og paneler 1,5 mm 304 slebet rustfrit stål.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Pakke størrelse: 1 sokkel med monteringstilbehør.

## SPECIFIKATIONER

**Tykkelse:** 1.5mm  
**Finish:** Poleret  
**Materiale:** Stainless Steel 304

Table 1/1

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Produktfamilie          |
|---------------|-------|--------|-------|-------------------------|
| MSNS2064      | 200mm | 600mm  | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS2085      | 200mm | 800mm  | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1105      | 100mm | 1000mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS2105      | 200mm | 1000mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1085      | 100mm | 800mm  | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1125      | 100mm | 1200mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS2125      | 200mm | 1200mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1064      | 100mm | 600mm  | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS2065      | 200mm | 600mm  | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1084      | 100mm | 800mm  | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS2084      | 200mm | 800mm  | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS2124      | 200mm | 1200mm | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS1065      | 100mm | 600mm  | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1124      | 100mm | 1200mm | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS2104      | 200mm | 1000mm | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS1104      | 100mm | 1000mm | 400mm | Human Machine Interface |

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

For konsoller i 1600 mm bredde anvendes 2 stk 800 mm sokkel.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**