

Omkoblingssektioner til indlægning med hængslet dæksel



Omkoblingssektioner til indlægning med hængslet dæksel anvendes, når det er nødvendigt at dreje den åbne side af ledningsrøret 90 grader og stadig bevare indlægningsfunktionen.

INDUSTRISTANDARDE

Certified by Canadian Standards Association.

FUNKTIONER

Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature

SPECIFIKATIONER

Farvekode: ANSI 61
Finish: Galvaniseret; Struktur Pulvermaling
Farve: Gray
Materiale: Lakeret Stål

Table 1/1

| Katalognummer | Type | Højde | Bredde | Tykkelse | Antal tætningsplader | Tætningsplade type |
|---------------|-----------------------|-------|--------|----------|----------------------|--------------------|
| F44LE9KOKT | Transposition Section | 102mm | 102mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F66LE9KT | Transposition Section | 152mm | 152mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F22LKT | Transposition Section | 64mm | 64mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F66LKOKT | Transposition Section | 152mm | 152mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F44LE9KT | Transposition Section | 102mm | 102mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F44LKOKT | Transposition Section | 102mm | 102mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F22LE9KOKT | Transposition Section | 64mm | 64mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F88LE9KOKT | Transposition Section | 203mm | 203mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F66LE9KOKT | Transposition Section | 152mm | 152mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F22LE9KT | Transposition Section | 64mm | 64mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F88LE9KT | Transposition Section | 203mm | 203mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F44LKT | Transposition Section | 102mm | 102mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F22LKOKT | Transposition Section | 64mm | 64mm | 1.9mm | 1 | Flat |
| F66LKT | Transposition Section | 152mm | 152mm | 1.9mm | 1 | Flat |

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Til hver tætningsplade medfølger endvidere en pakning og et sæt skruer til samling af sektionerne.

Certificeret af Canadian Standards Association.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE