


# Minipac Rectangular Shape Case, Desktop

## KATALOGNUMMER

24814-024



The rectangular Alu-profile case enables a user to insert 4 standard PCBs (height 100 mm x depth 160 mm). The PCBs will be inserted in grooves in the Alu-profile tube. Both sides are covered with 2.5 mm thick front panels.

## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Accommodates 4 standardized PCBs (height 100 mm, depth 160 mm) or rotated by 90° to accommodate 8 non-standardized PCBs (height 60 mm, depth 160 mm)

PCB thickness 1.6 mm, spacing 10.16 mm (2 HP)

Length D = 160 mm, long side 110.9 mm, short side 70.3 mm

Desktop version

## PRODUKTEGENSKABER

Product Type: Small Form Factor Case

Produktfamilie: Minipac

Type: Desktop

Højde: 112.3mm

Bredde: 71.7mm

Dybde: 160.5mm

Materiale: Aluminium

Farve: Black

Finish: Anodized

Beskyttelsesgrad: IP40

Cooling: Non-Perforated

Shape: Rectangular

Pakke mængde: 1

Length: 160.5mm

Gross Weight: 0.783kg

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Other dimensions on request:

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**