

Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure 1 1/2" Rohr, DN40, 48,3–50mm M10 Gewinde

KATALOGNUMMER

MPZ050



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mit Schnellverschluss

Kunststoffscheibenscheiben verhindern, dass das CPVC- oder Kunststoffrohr beschädigt wird, und gewährleisten das Gleiten bei Längenausdehnung

Aufgebördelte Kanten und ein speziell konstruierter Schweißbereich helfen beim Schutz der CPVC-Rohrleitungen

Ideal für Installationen, bei denen der Platz begrenzt ist und Wartungsarbeiten in der Nähe der Befestigungsfläche ausgeführt werden müssen.

Geeignet für Sprinklerrohr von 3/4" bis 2" (20 bis 50 DN)

Eliminiert die Notwendigkeit, erdbebensicher abzustützen, wenn die Rohre innerhalb von 150 mm von der Befestigungsfläche gehalten werden.

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Entspricht Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 12)

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 595057

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Rohrgröße: 1 1/2"

NB/DN: 40

Außendurchmesser (OD): 48.3 - 50 mm


Stangengröße (RS): M10

Breite (W): 30 mm

Dicke (T): 2 mm

Statische Last: 1725N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

